

Cee Bee R-256

scheda tecnica (rev.10/2019)



Descrizione

Cee-Bee Stripper R-256 è uno sverniciante alcalino, altamente efficace per rimuovere facilmente vernici uretaniche, epossidiche, primers e smalti.

Specifiche e Approvazioni

- MIL-R-81294D, Type I, Class 1 and Class 3 (QPL)
- MIL-R-81294D, Type II, Class 1 and Class 3 (QPL)
- MIL-R-81294D, Type IV, Class 1 and Class 3 (QPL)
- AMS 1375
- Boeing D6-17487 Revision "P"
- Douglas CSD-1, Type III
- Sikorsky Aircraft Specification SS 8786
- T.O.1-1-8

Benefits

- Sverniciante economico ed efficace
- Tissotropico: aderisce perfettamente sia a superfici verticali sia a quelle orizzontali
- Sverniciante a basso odore, ideale per ambienti chiusi
- Sicuro su tutti i metalli strutturali di aeromobili, inclusi acciaio inossidabile, acciaio dolce, cadmio, alluminio, magnesio e leghe di rame
- Agenti tensioattivi biodegradabili

Applicazioni

Per ottenere un risultato ottimale, assicurarsi che la superficie sia ben asciutta e ad una temperatura di circa 26°C:

1. Applicare uno strato sottile ed uniforme di prodotto con un nebulizzatore non atomizzante, una spazzola o un rullo; lasciare agire fino a che il rivestimento si ammorbidisca e si scolli dalla superficie.
2. Strofinare la superficie con una spazzola a setole rigide
3. Applicare nuovamente; quando la fase di sverniciatura è completata, strofinare o raschiare il rivestimento da eliminare e i residui di vernice.
4. Risciacquare la superficie con un getto d'acqua ad alta pressione.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Viscoso
Colore:	Giallo opaco
Odore:	Solvente
Flash Point:	Nessuno

Precauzioni per l'utilizzo

ATTENZIONE: contiene solventi clorurati e fenoli; viene assorbito rapidamente dall'epidermide; il contatto prolungato potrebbe causare gravi danni; evitare il contatto con occhi e pelle; i sintomi di irritazione potrebbero non essere immediatamente visibili; si consiglia di indossare guanti, occhiali e mascherine protettive.

Utilizzare in luoghi ben areati; non ingerire; in caso di contatto accidentale con occhi o pelle, risciacquare immediatamente con acqua per minimo 30 minuti; consultare un medico; al momento di aprire i contenitori, svitarli accuratamente e lentamente così da diminuire la pressione interna.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 l

chemax srl

via raibano, 39/E - 47853 Coriano (RN) - Italy
tel. +39 0541 660445 fax. +39 0541 650063
e-mail: info@chemax.it web: www.chemax.it
P. IVA 04212250403 REA 330674

