

Cee Bee R-679

scheda tecnica (rev.10/2019)



Descrizione

Cee-Bee R-679 è un pulitore solvente per la pulizia esterna degli aeromobili militari.

Specifiche e Approvazioni

- MIL-C-43616C, CLASS 1
- QPL to MIL-C-43616
- Federal Express

Benefits

- Efficace per la rimozione di sporco oleoso e grassoso.
- Rimuove efficacemente residui derivanti da tubi di scarico, residui carboniosi e fluidi idraulici.
- Non necessita il risciacquo; non graffia le superfici verniciate anche se utilizzato non diluito.
- Sicuro se applicato sulla maggior parte dei materiali utilizzati per la costruzione degli aeromobili, inclusi acciaio inox, acciaio trattato al cadmio, acciaio dolce, alluminio, magnesio, titanio, plastiche acriliche e vernici.
- Non contiene fosfati, composti fenolici o altri metalli pesanti.
- Agenti tensioattivi biodegradabili.

Applicazioni

1. Miscelare il prodotto con acqua per una percentuale variabile dal 5 al 50% di volume (normalmente è sufficiente il 10%).
2. Applicare la soluzione con un nebulizzatore non atomizzante, un panno o una spazzola; lasciare agire per pochi minuti e strofinare la superficie con una spazzola o con un panno.
3. Risciacquare con acqua o ripulire con panni asciutti e puliti; nel caso in cui la superficie essicchi, inumidire di nuovo con la soluzione, strofinare leggermente e risciacquare con acqua o ripulire con panni puliti e asciutti.
4. Per la rimozione di sporchi pesanti, diluire Cee-Bee R-679 con un solvente petrolifero.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Chiaro, leggermente opaco
Odore:	Petrolifero
Flash Point:	Al di sopra di 60°C
pH:	ca. 9,6

Precauzioni per l'uso

ATTENZIONE: evitare il contatto con occhi e pelle; indossare guanti, occhiali e mascherine respiratorie protettive; contiene solvente petrolifero; non utilizzare in luoghi chiusi e a temperature che superino 48°C; applicare in luoghi ben areati.

Non ingerire; in caso di contatto accidentale con pelle o occhi, risciacquare abbondantemente con acqua; se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Evitare il risciacquo in zone in cui ci siano operatori al lavoro.

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere a completa conoscenza delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Packaging

Fustino da 25 lt

